

# 遊星ギアヘッド

0,88 mNm

組み合わせ  
ブラシレスDCモータ

## シリーズ 03A

	03A
ハウジング材質	プラスチック
ギアトレーン材質	スチール
推奨最大入力速度:	
- 連続運転	15 000 min <sup>-1</sup>
無負荷でのバックラッシュ	≤ 4°
出力軸のベアリング	-
最大軸負荷:	
- 径方向 (取付け面から2 mm)	≤ 0,1 N
- 軸方向	≤ 0,2 N
最大軸圧入力	≤ 1 N
軸の遊び:	
- 径方向 (取付け面から2 mm)	≤ 0,07 mm
- 軸方向	≤ 0,15 mm
動作温度範囲	- 20 ... + 60 °C

### テクニカルデータ

ギア・ステージの数	2	3
連続運転トルク	mNm 0,28	0,88
断続運転トルク	mNm 0,42	1,32
モータを除いた重量 (約)	g 0,2	0,18
効率 (最大)	-	-
回転方向是否一致 (逆転可)	=	=
減速比 (正確な)	25:1	125:1
L2 [mm] = モータを除いた長さ	6,0	6,0
L1 [mm] = モータを含めた長さ 0308A...B	12,6	12,6

注意: この減速機はメーカーでモータと組み合わせて供給されます。

寸法図 

