



出力信号/回路図/コネクタ情報

出力回路





出力信号

軸端から見た時計回りの回転方向



接続情報

製品名の例 : 2214S012BXT H IEF3-4096

オプション	種類	説明
3807	コネクタ 	組み合わせについてブラシレスDCサーボモータシリーズBXT H 変形コネクタ AWG 28 / PVC リボンケーブル, 使用 MOLEX PicoBladeコネクタ 51021-0600, コネクタ 53047-0610 と対で使用を推奨
3592	コネクタ 	組み合わせについてブラシレスDCサーボモータシリーズBXT H 変形コネクタ AWG 28 / PVC リボンケーブル, 使用 MOLEX PicoBladeコネクタ 51021-0600, コネクタ 53047-0610 と対で使用を推奨



エンコーダ接続

番号 機能

- 1 N.C.
- 2 チャンネル I
- 3 GND
- 4 UDD
- 5 チャンネル B
- 6 チャンネル A



ケーブル


PVCリボンケーブル6x AWG 28, 1,27 mm

注意:


接続が正しくないと、モータの電子回路が破損します。

寸法図面 A

例: 与2214...BXT Hと組み合わせ





IEF3-4096



寸法図面 B

例：与3216...BXTHと組み合わせ



寸法図面 C

例：与4221...BXTHと組み合わせ

