

モーション・コントローラ

V3.0、4 象限PWM

RS232、CANopen または EtherCAT インターフェース

MC 5005 S

22°C環境		MC 5005 S	
回路への電源	U_P	12 ... 50	V DC
モータへの電源	U_{mot}	0 ... 50	V DC
PWMスイッチング周波数	f_{PWM}	100	kHz
効率	η	97	%
最大連続出力電流	I_{cont}	5	A
最大ピーク出力電流 ¹⁾	I_{max}	15	A
合計スタンバイ電流 (at $U_P=24V$)	I_{el}	RS / CO: 0,06 ET: 0,07	A
動作温度範囲		-40 ... +85	°C
ハウジング材質		アルミ、パウダーコート	
重量		RS / CO: 230 ET: 270	g

¹⁾ S2モードでは最大60秒

インターフェース	MC 5005 S RS	MC 5005 S CO	MC 5005 S ET
Motion Manager 6.0 の構成	RS232 / USB	CANopen / USB	RS232 / USB
フィールドバス	RS232	CANopen	EtherCAT

基本の機能


- ブラシレスDCモータ、コアレスDCモータ、リニアDCモータの操作に対応可能
- サポートされたセンサーシステム: エンコーダ (AES または SSI)、インクリメンタル・エンコーダ (光学または磁気)、ホールセンサー (デジタルまたはアナログ)、タコメータ
- アナログホールセンサを位置エンコーダに使用した場合の位置決め分解能: 回転ごとに3000の増分
- 3デジタル入力、2デジタル出力、2アナログ入力などフキシブルな構成です。
- フィールドバスを介したセットポイント仕様、直角位相、パルスおよび方向入力またはアナログ入力
- 全てのインターフェースバージョンでアプリケーションプログラムを通じたオプションのスタンドアロン操作が可能

機能範囲

操作モード	IEC 61800-7-201またはIEC 61800-7-301に従ってPP、PV、PT、CSP、CSV、CSTおよび回帰、アナログセットポイントまたは電圧制御によるポジション、速度、トルク制御
ブラシレスモーターのスピード範囲, 1極数	0 min ⁻¹ ~ 30 000 min ⁻¹ (正弦波整流) (オプション60 000 min ⁻¹ (ブロック整流))
アプリケーションプログラム	最大8アプリケーションプログラム (BASIC)、うち1つはオートスタート機能
追加機能	タッチプローブ入力、第2インクリメンタルエンコーダの接続、保持ブレーキの制御
インジケータ	動作状態を表示するためのLEDデータの記録 (スコープ機能) やロギングとしてトレース
モータタイプ	コアレスDC、ブラシレスDC および、DCリニアモーター

寸法図

縮小図



オプションと接続情報

製品名の例：MC 5005 S RS

オプション	種類	説明	機能 番号	入力/出力	説明	
			X1	構成インターフェース	USB	
			X2	フィールドバス	RS: RS232 CO: CANOpen	
			X3	入力/出力	DigIn1, DigIn2, DigIn3 DigOut1, DigOut2 AnIn1, AnIn2 U _{out} / GND	TTL または PLC レベル 最大0.7A直流 ± 10V AGND 5V
			X4	回路への電源		
			X5	モータへの電源		
			M1	モータ相	A, B, C	
			M2	ホールセンサ	A, B, C U _{out} / GND	デジタルまたはアナログ 5V
			M3	エンコーダ	A, \bar{A} , B, \bar{B} , I, \bar{I} EN, \bar{EN} , CLOCK, \bar{CLOCK} , DATA, \bar{DATA} U _{out} / GND	max. 5MHz AES または SSI 5V
			IN	フィールドバス		EtherCAT IN
			OUT	フィールドバス		EtherCAT OUT

注: 接続割り当ての詳細については、MC5005の装置マニュアルをご覧ください。

製品接続

DCモータ	ブラシレスDCモータ	リニア・DC サーボモータ	ケーブル/アクセサリ
2237 ... CXR 2342 ... CR 2642 ... CR 2642 ... CXR 2657 ... CR 2657 ... CXR 2668 ... CR 3242 ... CR 3257 ... CR 3272 ... CR	1645 ... BHS 1660 ... BHT 2036 ... B 2057 ... B 2214 ... BXT H 2232 ... BX4 2250 ... BX4 2250 ... BX4 S 2444 ... B 3056 ... B 3216 ... BXT H 3242 ... BX4 3268 ... BX4 3564 ... B 4221 ... BXT H	LM 1247 ... 11 LM 1483 ... 11 LM 2070 ... 11	MC 5010, MC 5005コントローラシリーズには、幅広いアクセサリパックがご利用いただけます。 弊社の幅広いアクセサリについては、「アクセサリ」のチャプターをご参照ください。