

配件组合

调速驱动单元					2232/ 2250 ... BX4 SC	3242/ 3268 ... BX4 SC	2610/ 2622 ... B SC	1525/ 1935/ 3153 ... BRC	2214/ 3216/ 4221 ... BXT SC
订购编号	名称	电机/选项	接口/端子	长度					
6501.00096	SCS 编程扩展板		USB		• (9)	• (9)	• (9)	• (9)	• (9)
6501.00088	SCS 编程扩展板		USB/RS232		•	•	•	•	•
6501.00112	SCS 接插板		USB		• (9)	• (9)	• (9)	• (9)	• (9)

伺服单元					2232/ 2250 ... BX4 CSD/ COD/ CCD	3242/ 3268 ... BX4 3564 ... B CS/ CC/ CO	MCS 3242/ 3268 ... BX4 MCS 3274 ... BP4 ET	MCS 3242/ 3268 ... BX4 MCS 3274 ... BP4 RS/ CO	2232/ 2250 ... BX4 IMC RS/ CO
订购编号	名称	MC 版本	电机/选项	接口/端子	长度				
6501.00065	Cx 编程扩展板	V2.5	BX4	RS232/CAN		•			
6501.00159	CS 编程扩展板	V2.5		微型USB		• (3)			
6501.00113	CxD 编程扩展板	V2.5	BX4	RS232/CAN		• (4)			
6501.00135	CSD 编程扩展板	V2.5		微型USB		• (3/4)			
6501.00283	MCS 编程扩展板	V3.0		RS232/CAN				•	
6501.00284	MCS 编程扩展板	V3.0		USB			•	•	
6501.00391	IMC 编程扩展板	V3.0		RS232/CAN					•
6501.00392	IMC 编程扩展板	V3.0		微型USB					•
6501.00140	CxD 电缆	V2.5	BX4		1000 mm	•			•
6501.00270	MCS 电缆	V3.0		MCS以太网接口线, 双端M8直头	1500 mm		•		
6501.00210	MCS 电缆	V3.0		MCS以太网接口线, 双端M8弯头	1500 mm		•		
6501.00271	MCS 电缆	V3.0		MCS以太网接口线, M8直头转RJ45	1500 mm		•		
6501.00211	MCS 电缆	V3.0		MCS以太网接口线, M8弯头转RJ45	1500 mm		•		
6501.00255	MCS 电缆	V3.0		MCS电源线, M12弯头, 4芯	1500 mm		•	•	
6501.00256	MCS 电缆	V3.0		MCS电源线, M12弯头, 4芯	1500 mm		•	•	
6501.00257	MCS 电缆	V3.0		MCS输入/输出端口电缆, M12直头, 12芯	1500 mm		•	•	
6501.00258	MCS 电缆	V3.0		MCS输入/输出端口电缆, M12弯头, 12芯	1500 mm		•	•	•
6501.00134	BC 5004 制动斩波器					•	•	•	•

- 1) 不含 CF/ CO
- 2) 不含 RS
- 3) 不含 CO/ COD
- 4) 电机 BX4 须特别代码 3830
- 5) 编码器 IE3L, IER3L, IERS3L 须特别代码 3806
- 6) 编码器 IE3, IER3, IERS3 须特别代码 3807
- 7) 模拟霍尔传感器须特别代码 3692 & 3830

- 8) 仅限适配 6501.00117/ 6501.00118
- 9) 仅限适配 6501.00112/ 6501.00096
- 10) 不含 3268 ... BX4
- 11) 不含 ET
- 12) 仅限适配 6501.00121
- 13) 仅限适配 6501.00267/ 6501.00275
- 14) 不含 32xx ... BX4

- 15) 编码器 IEP3 须特别代码 4456

- 仅推荐用于“S”型(螺钉压紧式接线端)

可定制适用于无外壳的裸板2.5代驱动器和调速驱动器的配件。

备有其他电缆长度以供索取。

调速驱动器

订购编号	名称	电机/选项	编码器/传感器	滤波器	接口/端子	长度	SC 1801 S/F	SC 2402 P	SC 2804 S	SC 5004 P	SC 5008 S
6501.00096	SC 编程扩展板				USB				•		•
6501.00097	SC 编程扩展板				USB		•				
6501.00088	SC 编程扩展板				USB/RS232		•	•			•
6501.00085	SC 电机接插板	BX4	霍尔传感器				• (4/14)				
6501.00086	SC 电机接插板	BX4	霍尔传感器					• (4)		• (4)	
6501.00083	SC 电机接插板	0620 ... B	霍尔传感器				•				
6501.00116	SC 电机接插板	0824 ... B 1028 ... B	霍尔传感器 IEM3					•			
6501.00163	SC 电机接插板	0824 ... B 1028 ... B	霍尔传感器 IEM3				•				
6501.00385	SC 编码器接插板		IEP3				• (15)				
6501.00084	SC 编码器接插板		IE2 IEH2				•				
6501.00063	SC 编码器接插板		IE2 IEH2					•		•	
6501.00143	SC 编码器接插板		IE2 IEH2				•				
6501.00193	SC 编码器接插板		IE3 IER3 IERS3 IEH3				• (6)				
6501.00194	SC 编码器接插板		IE3 IER3 IERS3 IEH3					• (6)		• (6)	
6501.00144	SC 编码器接插板		PA2				•				
6501.00145	SC 编码器接插板		HXM3				•				
6501.00064	SC 编码器接插板		IE3L IER3L IERS3L HEDL					• (5)		• (5)	
6501.00335	SC 编码器接插板		AESL				•				
6501.00336	SC 编码器接插板		AESL					•		•	
6502.00338	顶帽式导轨安装法兰							•		•	
6501.00375	DIN 导轨安装套件							•		•	
6501.00025	SC 电缆		IE2 IEH2			200 mm	•	•		•	
6501.00141	SC 电缆	BX4	霍尔传感器			300 mm	• (4)	• (4)		• (4)	
6501.00002	编码器的 DC SC 接插板电缆		HEDS			600 mm	•	•		•	
6501.00287	编码器的 DC SC 接插板电缆		HEDS			300 mm	•	•		•	
6501.00134	BC 5004 制动斩波器							•		•	
6501.00367	SC 电源滤波器			EFS 3004 S			•	•	•		
6501.00350	SC 电源滤波器			EFS 5004 S					•	•	
6501.00352	SC 电机过滤器			EFM 5001 S			•				
6501.00357	SC 电机过滤器			EFM 5003 S				•	•	•	
6501.00351	SC 电机过滤器			EFC 5008 S			•	•	•	•	•
6501.00358	SC 电机过滤器			EFM 5008 S					•	•	•

- 1) 不含 CF/CO
- 2) 不含 RS
- 3) 不含 CO/COD
- 4) 电机 BX4 须特别代码 3830
- 5) 编码器 IE3L, IER3L, IERS3L 须特别代码 3806
- 6) 编码器 IE3, IER3, IERS3 须特别代码 3807
- 7) 模拟霍尔传感器须特别代码 3692 & 3830

- 8) 仅限适配 6501.00117/ 6501.00118
- 9) 仅限适配 6501.00112/ 6501.00096
- 10) 不含 3268 ... BX4
- 11) 不含 ET
- 12) 仅限适配 6501.00121
- 13) 仅限适配 6501.00267/ 6501.00275
- 14) 不含 32xx ... BX4

15) 编码器 IEP3 须特别代码 4456

- 仅推荐用于“S”型（螺钉压紧式接线端）

可定制适用于无外壳的裸板 2.5 代驱动器和调速驱动器的配件。

备有其他电缆长度以供索取。

配件组合

运动控制器 V2.5							MCDC 3002 S RS/CF/CO	MCDC 3006 S RS/CF/CO	MCBL 3002 S/F RS/CF/CO	MCBL 3006 S RS/CF/CO	MCLM 3002 S/F RS/CF/CO	MCLM 3006 S RS/CF/CO	MCST 3601
订购编号	名称	电机/选项	编码器/ 传感器	滤波器	接口/ 端子	长度							
6501.00121	MC 编程扩展板				RS232/CAN		•		•		•		
6501.00136	MC 编程扩展板				微型 USB		• (1)		• (1)		• (1)		
6501.00085	MC 电机接插板	BX4	霍尔传感器						• (7)				
6501.00086	MC 电机接插板	BX4	霍尔传感器						• (7)				
6501.00321	MC 电机接插板	0620 ... B	霍尔传感器						•				
6501.00182	MC 电机接插板	LM1247-...-11C LM1483-...-11C LM2070-...-11C	霍尔传感器									•	
6501.00171	MC 电机接插板	LM1247-...-11C LM1483-...-11C	霍尔传感器								•		
6501.00117	MC 电机接插板	LM0830-...-01									• (8)		
6501.00084	MC 编码器接插板		IE2 IEH2				•						
6501.00063	MC 编码器接插板		IE2 IEH2					•					
6501.00193	MC 编码器接插板		IE3 IER3 IERS3 IEH3				• (6)						
6501.00194	MC 编码器接插板		IE3 IER3 IERS3 IEH3					• (6)					
6501.00144	MC 编码器接插板		PA2				•						
6501.00145	MC 编码器接插板		HXM3				•						
6501.00143	MC 编码器接插板		IE2 IEH2				•						
6501.00064	MC 编码器接插板		IE3L IER3L IERS3L HEDL					• (5)					
6502.00338	顶帽式导轨安装法兰		AESL					•		•		•	
6501.00375	DIN 导轨安装套件		AESL					•		•		•	
6501.00170	PC-MC 接插板				USB-RS232	1800 mm	• (1/12)	• (1)	• (1/12)	• (1)	• (1/12)	• (1)	
6501.00128	PC-MC 接插板				USB-CAN	1000 mm	• (2/12)	• (2)	• (2/12)	• (2)	• (2/12)	• (2)	
6501.00118	MC 电缆	LM0830				200 mm					• (8)		
6501.00025	MC 电缆		IE2 IEH2			200 mm	•	•	•				
6501.00141	MC 电缆	BX4	霍尔传感器			300 mm			• (4)	• (4)			
6501.00002	编码器的 DC MC 接插板电缆		HEDS			600 mm	•	•					
6501.00287	编码器的 DC MC 接插板电缆		HEDS			300 mm	•	•					
6501.00003	PC-MC 电缆 (仅调制解调器)				RS232-RS232	3000 mm	• (1/12)	• (1)	• (1/12)	• (1)	• (1/12)	• (1)	
6501.00134	BC 5004 制动斩波器							•		•		•	
6501.00367	MC 电源滤波器			EFS 3004 S			•						
6501.00351	MC 电机过滤器			EFC 5008 S			•	•	•	•	•	•	
6502.00509	MC 电缆	DM66200H				250 mm							•

1) 不含 CF/CO

2) 不含 RS

3) 不含 CO/COD

4) 电机 BX4 须特别代码 3830

5) 编码器 IE3L, IER3L, IERS3L 须特别代码 3806

6) 编码器 IE3, IER3, IERS3 须特别代码 3807

7) 模拟霍尔传感器须特别代码 3692 & 3830

8) 仅限适配 6501.00117/ 6501.00118

9) 仅限适配 6501.00112/ 6501.00096

10) 不含 3268 ... BX4

11) 不含 ET

12) 仅限适配 6501.00121

13) 仅限适配 6501.00267/ 6501.00275

14) 不含 32xx ... BX4

15) 编码器 IEP3 须特别代码 4456

• 仅推荐用于“S”型(螺钉压紧式接线端)

可定制适用于无外壳的裸板2.5代驱动器和调速驱动器的配件。

备有其他电缆长度以供索取。

运动控制器 V3.0

订购编号	名称	电机/选项	编码器/ 传感器	滤波器	接口/端子	长度	MC 5005 S RS/CO/ET 带 DC	MC 5005 S RS/CO/ET 带 BL	MC 5010 S RS/CO/ET 带 DC	MC 5010 S RS/CO/ET 带 BL	MC 5004 P RS/CO/ET 带 DC/BL	MC 3001 B/P MC 3603 S
6501.00323	MC 50xx 编码器通用适配板		全部				•	•	•	•		
6501.00262	MC 5010 电缆	3274 ... BP4 4490 ... B/BS			无刷相位	2000 mm				•		
6501.00263	MC 5010 电缆	3274 ... BP4			无刷霍尔传感器	2000 mm				•		
6501.00264	MC 50xx 电缆	2264 ... BP4			无刷霍尔传感器 + 相	2000 mm		•		•		
6501.00267	MC 50xx/ 3001/ 3603 电缆		IE3/IE2/IEH2 IER3/ IERS3 HEDS IEF3			2000 mm	• (13)	• (13)	• (13)	• (13)		•
6501.00338	MC 50xx 电缆	BX4			无刷相位	2000 mm	•	•	•	•		
6501.00275	编码器适配电缆		HEDS			130 mm	• (13)	• (13)	• (13)	• (13)		
6501.00377	MC 50xx/ 3001/ 3603 电缆		IE3L IER3L/ IERS3L HEDL AESL IEF3			2000 mm	•	•	•	•		•
6501.00265	MC 50xx 电缆				DC 供电	2000 mm	•		•			
6501.00269	MC 50xx 电缆				CAN	300 mm	• (2/11)	• (2/11)	• (2/11)	• (2/11)		
6501.00268	MC 50xx 电缆				RS232	300 mm	• (3/11)	• (3/11)	• (3/11)	• (3/11)		
6501.00224	MC 50xx 电缆				双端分别带标准 (A型) 和微型 (B型) USB接口	1000 mm	•	•	•	•		
6501.00266	MC 50xx/ 3001/ 3603 电缆	1336 ... CXR 1727 ... CXR 1741 ... CXR	IEH3			2000 mm	•		•			•
6501.00223	MC 5005/ 5010 DIN 导轨安装套件						•	•	•	•		
6502.00338	顶帽式导轨安装法兰						•	•	•	•		
6501.00375	DIN 导轨安装套件						•	•	•	•		
6501.00221	MC 5005/ 5010 端子套件				电源侧		•	•	•	•		
6501.00222	MC 5005/ 5010 端子套件				电机侧		•	•	•	•		
6501.00274	MC 50xx 电缆				MC 50xx 以太网接口线, 双端RJ45	2000 mm	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	
6501.00278	MC 5004 排线				以太网接口排线, 双端 DIN接头, 适配MC 5004	100 mm					• (2/3)	
6501.00279	MC 5004 排线				以太网接口排线, 双端 DIN接头, 适配MC 5004的 配套母板	250 mm					• (2/3)	
6501.00272	MC 5004 电缆				以太网接口排线, 双端RJ45 接头, 适配MC 5004	200 mm					•	
6500.01681	MC 5004 母板 MB4				直列式端子						•	
6500.01676	MC 5004 母板 MB4				横列式端子						•	
6501.00234	MB4 MC 5004 母板连接器套件				电源侧						•	
6501.00276	MB4 MC 5004 母板连接器套件				驱动器型号						•	
6501.00134	BC 5004 制动斩波器						•	•	•	•		
6501.00368	MC 50xx 电池适配器		AEMTL				•	•	•	•		
6501.00369	MC 50xx 电池适配器电缆		AEMTL			150 mm	•	•	•	•		
6501.00370	MC 50xx/ 3001 电缆		AEMTL			2000 mm	•	•	•	•		•
6501.00371	MC 3001 3001/3603 电缆	BXT/ BX4			无刷霍尔传感器 + 相	2000 mm						•
6501.00372	MC 3001 3001/3603 电缆	CR/ CXR			相	2000 mm						•
6501.00373	MC 3001 3001/3603 电缆		IEH3L			75 mm						•
6501.00359	MC 50xx 套装				电机侧		•	•	•	•		
6501.00362	MC 3001 3001/3603 套装				电机侧 电源侧							•
6501.00360	MC 50xx 套装				DC 供电		•	•	•	•		
6501.00350	MC 50xx 电源滤波器				DC 供电		•	•	•	•		
6501.00357	MC 50xx 电机过滤器				电机侧		•	•	•	•		
6501.00358	MC 50xx 电机过滤器				电机侧		•	•	•	•		
6501.00351	MC 50xx 电机过滤器				电机侧		•	•	•	•		