

NEW



# 微型行星减速箱

## 0,88 mNm

适配部件  
直流无刷电机


### 03B 系列


	03B
外壳材质	塑料
齿轮材质	钢
最高输入转速建议值:	
- 连续运行	15 000 min <sup>-1</sup>
空载时齿轮回差	≤ 4°
输出轴轴承	滑动轴承
输出轴最大负载:	
- 径向 (距安装面 2 mm)	≤ 1 N
- 轴向	≤ 1 N
输出轴最大允许安装力	≤ 1 N
输出轴间隙:	
- 径向 (距安装面 2 mm)	≤ 0,07 mm
- 轴向	≤ 0,15 mm
工作温度范围	- 20 ... + 60 ° C

#### 技术数据

		2	3
齿轮级数			
连续转矩	mNm	0,28	0,88
峰值转矩	mNm	0,42	1,32
无电机重量 (大约)	g	0,2	0,18
最大功效		-	-
旋转方向 (从输入端到输出端)		=	=
减速比 (精确值)		25:1	125:1
L2 [mm] = 不含电机长度		6,0	6,0
L1 [mm] = 带电机的长度	0308A...B	12,6	12,6

**注意:** 这款减速箱只能与电机装配后整体出售。

尺寸按比例放大 



03B