

# 微型行星减速箱

## 25 mNm

适配部件  
直流无刷电机


### 06A 系列


	06A
外壳材质	塑料
齿轮材质	青铜
最高输入转速建议值:	
- 连续运行	15 000 min <sup>-1</sup>
空载时齿轮回差	≤ 4°
输出轴轴承	青铜
输出轴最大负载:	
- 径向 (距安装面 3 mm)	≤ 0,3 N
- 轴向	≤ 0,5 N
输出轴最大允许安装力	≤ 2 N
输出轴间隙:	
- 径向 (距安装面 3 mm)	≤ 0,05 mm
- 轴向	≤ 0,1 mm
工作温度范围	- 20 ... + 60 ° C

#### 技术数据

	2	3	4
齿轮级数			
连续转矩	mNm 1,2	6	25
峰值转矩	mNm 1,8	9	37,5
无电机重量 (大约)	g 1,24	1,32	1,4
最大功效	-	-	-
旋转方向 (从输入端到输出端)	=	=	=
减速比 (精确值)	25:1	125:1	625:1
L2 [mm] = 不含电机长度	11,0	11,0	12,7
L1 [mm] = 带电机的长度	0515A...B 22,8	22,8	24,5

**注意:** 这款减速箱只能与电机装配后整体出售。

尺寸按比例放大 



06A