

直齿减速箱

15 mNm

零回差

适配部件
直流微电机
直流无刷电机
步进电机

08/3 系列


	08/3
外壳材质	金属
齿轮材质	金属
最高输入转速建议值:	
- 连续运行	8 000 min ⁻¹
空载时齿轮回差	0°
输出轴轴承	滚动轴承
输出轴最大负载:	
- 径向 (距安装面 4,5 mm)	≤ 5 N
- 轴向	≤ 3 N
输出轴最大允许安装力	≤ 5 N
输出轴间隙:	
- 径向 (距安装面 4,5 mm)	≤ 0,06 mm
- 轴向	≤ 0,05 mm
工作温度范围	- 30 ... + 100 ° C

技术数据

齿轮级数	6	7	8	9
连续转矩	15 mNm	15	15	15
峰值转矩	25 mNm	25	25	25
无电机重量 (大约)	4,5 g	4,9	5,3	5,7
最大功效	-	-	-	-
旋转方向 (从输入端到输出端)	=	≠	=	≠
减速比 ¹⁾ (近似值)	120:1	279:1	650:1	1 518:1
L2 [mm] = 不含电机长度	18,8	20,6	22,4	24,2
L1 [mm] = 带电机的长度	0816D...SR 34,7	0824D...B 36,5	AM0820...12 38,3	40,1
	42,9	44,7	46,5	48,3
	32,6	34,4	36,2	38,0

¹⁾ 减速比为近似值。精确值可咨询我们或访问www.faulhaber.cn。

注意: 这款减速箱只能与电机装配后整体出售。



08/3