

行星减速箱

10 Nm

适配部件
直流微电机
直流无刷电机

38/2 S 系列

	38/2 S
外壳材质	金属
齿轮材质	钢
最高输入转速建议值:	
- 连续运行	4 000 min ⁻¹
空载时齿轮回差	≤ 1°
输出轴轴承	滚珠轴承, 预加载
输出轴最大负载:	
- 径向 (距安装面 10 mm)	≤ 300 N
- 轴向	≤ 300 N
输出轴最大允许安装力	≤ 350 N
输出轴间隙:	
- 径向 (距安装面 10 mm)	≤ 0,03 mm
- 轴向	≤ 0,2 mm
工作温度范围	-20 ... +125 °C


技术数据

		2	3	4	5
齿轮级数		2	3	4	5
连续转矩	Nm	10	10	10	10
峰值转矩	Nm	15	15	15	15
无电机重量 (大约)	g	195	245	296	348
最大功效	%	80	70	60	55
旋转方向 (从输入端到输出端)		=	=	=	=
减速比 ¹⁾ (近似值)		14:1	43:1 66:1	134:1 159:1 246:1	415:1 592:1 989:1 1 526:1
L2 [mm] = 不含电机长度 ²⁾		40,1	47,9	55,7	63,5
L1 [mm] = 带电机的长度		81,3	89,1	96,9	104,7
	3242G...CR	96,3	104,1	111,9	119,7
	3272G...CR	111,3	119,1	126,9	134,7
	3863A...CR	99,1	106,9	114,7	122,5
	3890A...CR	125,1	132,9	140,7	148,5
	3056K...B	96,1	103,9	111,7	119,5
	3242G...BX4	83,5	91,3	99,1	106,9
	3268G...BX4	109,5	117,3	125,1	132,9
	3274G...BP4	113,3	121,1	128,9	136,7
	3564K...B	104,1	111,9	119,7	127,5
	4221G...BXT H	61,3	69,1	76,9	84,7
	4221G...BXTR	60,5	68,3	76,1	83,9

¹⁾ 减速比为近似值。精确值可咨询我们或访问www.faulhaber.cn。

²⁾ 适配3242G...CR, 3257G...CR, 3272G...CR, 3242G...BX4, 3268G...BX4, 3274G...BP4 和 4221G...BXT R/H时, L2长度-0.8mm。
适配3863A...CR 和 3890A...CR时, L2长度-5mm。

注意: 型号中带S的减速箱均为全钢齿轮并使用重载润滑脂。



38/2 S