

# アクセサリの組み合わせ

スピードコントロールシステム					223Z/2250 ... BX4(S) SC	324Z/3268 ... BX4 SC	2610/2622 ... B SC	1525/1935/3153 ... BRC
記事番号	指定	モーター/ オプション	インターフェース/ コネクタ	長さ				
6501.00096	SCS プログラミングアダプタ		USB		• (9)	• (9)	• (9)	• (9)
6501.00088	SCS プログラミングアダプタ		USB/RS232		•	•	•	•
6501.00112	SCS 接続アダプタ		USB		• (9)	• (9)	• (9)	• (9)

モーション・コントロール・システム					223Z/2250 ... BX4 CSD/ COD/ CCD	324Z/3268 ... BX4 3564 ... B CS/ CC/ CO	MCS 324Z/3268 ... BX4 MCS 3274 ... BP4 ET	MCS 324Z/3268 ... BX4 MCS 3274 ... BP4 RS/ CO
記事番号	指定	MC バージョン	モーター/ オプション	インターフェース/ コネクタ	長さ			
6501.00065	SCS プログラミングアダプタ	V2.5	BX4	RS232/CAN		•		
6501.00159	CS プログラミングアダプタ	V2.5		ミニ USB		• (3)		
6501.00113	CxD プログラミングアダプタ	V2.5	BX4	RS232/CAN		• (4)		
6501.00135	CSD プログラミングアダプタ	V2.5		ミニ USB		• (3/4)		
6501.00283	MCS プログラミングアダプタ	V3.0		RS232/CAN				•
6501.00284	MCS プログラミングアダプタ	V3.0		USB			•	•
6501.00140	CxD ケーブル	V2.5	BX4		1000 mm	•		
6501.00270	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-M8 コネクタ、ストレート	1500 mm		•	
6501.00210	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-M8 コネクタ、ストレート	1500 mm		•	
6501.00271	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-RJ45 コネクタ、ストレート	1500 mm		•	
6501.00211	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-RJ45 コネクタ、アングル	1500 mm		•	
6501.00255	MCS ケーブル	V3.0		電源供給, M12 コネクタ 4-ピン、ストレート	1500 mm		•	•
6501.00256	MCS ケーブル	V3.0		電源供給, M12 コネクタ 4-ピン、アングル	1500 mm		•	•
6501.00257	MCS ケーブル	V3.0		I/O, M12 コネクタ, 12-ピン、ストレート	1500 mm		•	•
6501.00258	MCS ケーブル	V3.0		I/O, M12 コネクタ, 12-ピン、アングル	1500 mm		•	•
6501.00134	BC 5004 プレーキチョッパ					•	•	•

- 1) CF/ CO なし
- 2) RS なし
- 3) CC/ CO/ COD/ CCD なし
- 4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です
- 5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です
- 6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です
- 7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です
- 8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ
- 9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ
- 10) 2250 ... BX4 S および 3268 ... BX4 は不可
- 11) ET なし
- 12) 6501.00121 との組み合わせのみ
- 13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ
- 14) 2250 ... BX4 (S) および 32xx ... BX4 は不可
  - “S” のつく型番にのみ推奨(ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。  
他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。

**スピードコントローラ**

記事番号	指定	モーター/ オプション	エンコーダ/ センサ	インターフェース/コネクタ	長さ	SC 1801 S/F	SC 2804 S	SC 5008 S
6501.00096	SC プログラミングアダプタ			USB			•	•
6501.00097	SC プログラミングアダプタ			USB		•		
6501.00088	SC プログラミングアダプタ			USB/RS232		•	•	•
6501.00085	SC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ AES			• (4/14)		
6501.00086	SC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ AES				• (4)	• (4)
6501.00083	SC モーターアダプタ	0620 ... B	ホールセンサ			•		
6501.00116	SC モーターアダプタ	0824 ... B 1028 ... B	IEM3				•	
6501.00163	SC モーターアダプタ	0824 ... B 1028 ... B	IEM3			•		
6501.00084	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2			•		
6501.00063	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				•	•
6501.00143	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2			•		
6501.00193	SC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3			• (6)		
6501.00194	SC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3				• (6)	• (6)
6501.00144	SC エンコーダアダプタ		PA2			•		
6501.00145	SC エンコーダアダプタ		HXM3			•		
6501.00146	SC エンコーダアダプタ		HEM3			•		
6501.00064	SC エンコーダアダプタ		IE3L IER3L IERS3L HEDL				• (5)	• (5)
6501.00025	SC ケーブル		IE2 IEH2		200 mm	•	•	•
6501.00141	SC ケーブル	BX4	ホールセンサ AES		300 mm	• (4)	• (4)	• (4)
6501.00002	DC SC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS		600 mm	•	•	•
6501.00287	DC SC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS		300 mm	•	•	•
6501.00134	BC 5004 プレーキチョッパ						•	•

1) CF/CO なし

2) RS なし

3) CC/CO/COD/CCD なし

4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です

5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です

6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です

7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です

8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ

9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ

10) 2250 ... BX4 S および 3268 ... BX4 は不可

11) ET なし

12) 6501.00121 との組み合わせのみ

13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ

14) 2250 ... BX4 (S) および 32xx ... BX4 は不可

• “S” のつく型番にのみ推奨(ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。

他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。

# アクセサリの組み合わせ

記事番号 指定		モーター/ オプション	エンコーダ/ センサ	インターフェース/ コネクタ	長さ	MCDC 3002 S RS/CF/CO	MCDC 3006 S RS/CF/CO	MCBL 3002 S/F RS/CF/CO	MCBL 3006 S RS/CF/CO	MCBL 3002 S AES RS/CF/CO	MCBL 3006 S AES RS/CF/CO	MCLM 3002 S/F RS/CF/CO	MCLM 3006 S RS/CF/CO
6501.00121	MC プログラミングアダプタ			RS232/CAN		●		●		●		●	
6501.00136	MC プログラミングアダプタ			ミニ USB		● (1)		● (1)		● (1)		● (1)	
6501.00085	MC モーターアダプタ	BX4	AES							● (4/10)			
6501.00085	MC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ					● (7)					
6501.00086	MC モーターアダプタ	BX4	AES								● (4)		
6501.00086	MC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ						● (7)				
6501.00321	MC モーターアダプタ	0620 ... B	ホールセンサ					●					
6501.00182	MC モーターアダプタ	LM1247-...-11C LM1483-...-11C LM2070-...-11C	ホールセンサ										●
6501.00171	MC モーターアダプタ	LM1247-...-11C LM1483-...-11C	ホールセンサ									●	
6501.00117	MC モーターアダプタ	LM0830-...-01										● (8)	
6501.00084	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2			●							
6501.00063	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				●						
6501.00193	MC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3			● (6)							
6501.00194	MC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3				● (6)						
6501.00144	MC エンコーダアダプタ		PA2			●							
6501.00145	MC エンコーダアダプタ		HXM3			●							
6501.00146	MC エンコーダアダプタ		HEM3			●							
6501.00143	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2			●							
6501.00064	MC エンコーダアダプタ		IE3L IER3L IERS3L HEDL				● (5)						
6501.00170	PC-MC 接続アダプタ			USB-RS232	1800 mm	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)
6501.00128	PC-MC 接続アダプタ			USB-CAN	1000 mm	● (2/12)	● (2)	● (2/12)	● (2)	● (2/12)	● (2)	● (2/12)	● (2)
6501.00118	MC ケーブル	LM0830			200 mm							● (8)	
6501.00025	MC ケーブル		IE2 IEH2		200 mm	●	●	●					
6501.00141	MC ケーブル	BX4	ホールセンサ AES		300 mm			● (4)	● (4)	● (4)	● (4)		
6501.00002	DC MC エンコーダ用アダ プタケーブル		HEDS		600 mm	●	●						
6501.00287	DC MC エンコーダ用アダ プタケーブル		HEDS		300 mm	●	●						
6501.00003	PC-MC ケーブル (ヌルモデム)			RS232-RS232	3000 mm	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)
6501.00134	BC 5004 ブレーキチョッパ					●		●		●		●	

- 1) CF/CO なし
- 2) RS なし
- 3) CC/CO/COD/CCD なし
- 4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です
- 5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です
- 6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です
- 7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です
- 8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ
- 9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ
- 10) 2250 ... BX4 S および 3268 ... BX4 は不可
- 11) ET なし
- 12) 6501.00121 との組み合わせのみ
- 13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ
- 14) 2250 ... BX4 (S) および 32xx ... BX4 は不可  
● “S” のつく型番にのみ推奨 (ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。  
他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。

**モーション・コントローラ V3.0**

記事番号	指定	モーター/ オプション	エンコーダ/ センサ	インターフェース/コネクタ	長さ	MC 5005 S RS/CO/ET (DCつき)	MC 5005 S RS/CO/ET (BLつき)	MC 5010 S RS/CO/ET (DCつき)	MC 5010 S RS/CO/ET (BLつき)	MC 5004 S RS/CO/ET (DC/BLつき)
6501.00273	MC50xx アダプタセット		すべて			•	•	•	•	
6501.00262	MC 5010 ケーブル	3274 … BP4 4490 … B/ BS		ブラシレスの相	2000 mm				•	
6501.00263	MC 5010 ケーブル	3274 … BP4		ブラシレスホールセンサ	2000 mm				•	
6501.00264	MC 50xx ケーブル	2264 … BP4		ブラシレスホールセンサ + 相	2000 mm		•		•	
6501.00241	MC 50xx ケーブル	BX4	AES		300 mm		•		•	
6501.00267	MC 50xx ケーブル		IE3/ IE2/ IEH2 IER3/ IERS3 HEDS		2000 mm	• (13)	• (13)	• (13)	• (13)	
6501.00275	エンコーダ用アダプタケー ブル		HEDS		130 mm	• (13)	• (13)	• (13)	• (13)	
6501.00252	MC 50xx ケーブル		IE3L IER3L/ IERS3L HEDL		2000 mm	•	•	•	•	
6501.00265	MC 50xx ケーブル			DC 電源	2000 mm	•		•		
6501.00269	MC 50xx ケーブル			CAN	300 mm	• (2/11)	• (2/11)	• (2/11)	• (2/11)	
6501.00268	MC 50xx ケーブル			RS232	300 mm	• (3/11)	• (3/11)	• (3/11)	• (3/11)	
6501.00224	MC 50xx ケーブル			USB 2.0 A-MINI B コネクタ	1000 mm	•	•	•	•	
6501.00266	MC 50xx ケーブル	1336…CXR 1727…CXR 1741…CXR	IEH3		2000 mm	•		•		
6501.00223	MC 5005/ 5010 DIN レー ルマウンティングキット					•	•	•	•	
6501.00221	MC 5005/ 5010 コネクタキット			電源側		•	•	•	•	
6501.00222	MC 5005/ 5010 コネクタキット			モーターサイズ		•	•	•	•	
6501.00274	MC 50xx ケーブル			EtherCAT, RJ45-RJ45	2000 mm	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)
6501.00278	MC 5004 リボンケーブル			EtherCAT, DIN-DIN (回路基板接続)	100 mm					• (2/3)
6501.00279	MC 5004 リボンケーブル			EtherCAT, DIN-DIN (基本の基盤接続)	250 mm					• (2/3)
6501.00272	MC 5004 ケーブル			EtherCAT, RJ45-RJ45 スト レート(回路基板接続)	200 mm					•
6500.01681	MC 5004 マザーボード MB4			垂直コネクタ						•
6500.01676	MC 5004 マザーボード MB4			水平コネクタ						•
6501.00234	MB4 MC 5004 マザーボ ードコネクタセット			電源側						•
6501.00276	MB4 MC 5004 マザーボ ードコネクタセット			コントローラ						•
6501.00134	BC 5004 ブレーキチョッパ					•	•	•	•	•

1) CF/CO なし

2) RS なし

3) CC/CO/COD/CCD なし

4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です

5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です

6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です

7) アナログホールセンサの特別番号 3692 およ  
び 3830 が必要です

8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ

9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ

10) 2250 … BX4 S および 3268 … BX4 は不可

11) ET なし

12) 6501.00121 との組み合わせのみ

13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ

14) 2250 … BX4 (S) および 32xx … BX4 は不可  
• “S” のつく型番にのみ推奨(ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および  
SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。

**他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。**