

DC-Kleinstmotoren

Edelmetallkommutierung

0,17 mNm
0,5 W

Serie 0615 ... S

Werte bei 22°C und Nennspannung		0615 N	1,5 S	003 S	4,5 S	
1	Nennspannung	U_N	1,5	3	4,5	V
2	Anschlusswiderstand	R	3,9	16,2	37,7	Ω
3	Wirkungsgrad, max.	η_{max}	52	50	48	%
4	Leerlaufdrehzahl	n_0	19 100	20 200	20 000	min ⁻¹
5	Leerlaufstrom, typ. (bei Wellen \varnothing 0,8 mm)	I_0	0,03	0,016	0,012	A
6	Anhaltenmoment	M_H	0,24	0,22	0,21	mNm
7	Reibungsdrehmoment	M_R	0,02	0,02	0,02	mNm
8	Drehzahlkonstante	k_n	13 840	7 346	4 872	min ⁻¹ /V
9	Generator-Spannungskonstante	k_E	0,072	0,136	0,205	mV/min ⁻¹
10	Drehmomentkonstante	k_M	0,69	1,3	1,96	mNm/A
11	Stromkonstante	k_I	1,449	0,769	0,51	A/mNm
12	Steigung der n-M-Kennlinie	$\Delta n / \Delta M$	78 224	91 538	93 713	min ⁻¹ /mNm
13	Anschlussinduktivität	L	12	39	95	μ H
14	Mechanische Anlaufzeitkonstante	τ_m	8	10	10	ms
15	Rotorträgheitsmoment	J	0,01	0,01	0,01	gcm ²
16	Winkelbeschleunigung	α_{max}	244	221	213	$\cdot 10^3$ rad/s ²
17	Wärmewiderstände	R_{th1} / R_{th2}	35 / 76			K/W
18	Thermische Zeitkonstante	τ_{w1} / τ_{w2}	2,6 / 110			s
19	Betriebstemperaturbereich:					
	– Motor		-30 ... +85 (Sonderausführung -30 ... +125)			°C
	– Wicklung, max. zulässig		+85 (Sonderausführung +125)			°C
20	Wellenlagerung		Sinterlager			
21	Wellenbelastung, max. zulässig:					
	– für Wellendurchmesser		0,8			mm
	– radial bei 3 000 min ⁻¹ (1,5 mm vom Lager)		0,5			N
	– axial bei 3 000 min ⁻¹		0,1			N
	– axial im Stillstand		20			N
22	Wellenspiel:					
	– radial	\leq	0,03			mm
	– axial	\leq	0,15			mm
23	Gehäusematerial		Stahl, schwarz beschichtet			
24	Masse		2			g
25	Drehrichtung		rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen			
26	Drehzahl bis	n_{max}	24 000			min ⁻¹
27	Polpaarzahl		1			
28	Magnetmaterial		NdFeB			
Nennwerte für Dauerbetrieb						
29	Nennmoment	M_N	0,17	0,16	0,15	mNm
30	Nennstrom (thermisch zulässig)	I_N	0,29	0,14	0,092	A
31	Nennzahl	n_N	2 500	2 500	2 500	min ⁻¹


Hinweis: Nennwerte gelten für Nennspannung bei Umgebungstemperatur 22°C und Reduktion des Wärmewiderstandes R_{th2} um 0%.


Hinweis:

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.

Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (R_{th2} um 50% reduziert).

Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei U_N im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung $> U_N$, Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven $< U_N$.



Maßzeichnung

0615 N ... S
0615 C ... S
für Getriebe 06/1

Optionen

 Beispiel zur Produktkennzeichnung: **0615N003S-K179**

Option	Ausführung	Beschreibung
K179	Lagerschmierung	Für Vakuum von 10 ⁻⁵ Pa @ 22°C
K188	Temperaturbereich	Erweiterter Temperaturbereich (-30...+125°C)
K1480	Zweites Wellenende	Ø 0,8 mm x 4,5 mm
K1655	Encoderkombination	Zweites Wellenende und Adapter für Kombination mit Encoder PA2-50
K1707	Encoderkombination	Zweites Wellenende für Kombination mit Encoder HXM3-64

Kombinatorik

Präzisionsgetriebe / Spindeln	Encoder	Steuerungen	Kabel / Zubehör
06/1	PA2-50 HXM3-64	SC 1801 P SC 1801 S MCDC 3002 P MCDC 3002 S	Unser umfangreiches Zubehörteileangebot entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Zubehör".