

NEU

Planetengetriebe
Hohes Drehmoment

8 Nm
11 000 min⁻¹

Serie 32GPT

Werte bei 22°C


Anzahl Getriebestufen Untersetzung (gerundet) ¹⁾		1	1	2	2	3	4	4
		3:1	3,6:1 4,5:1 6,6:1	9:1 11:1	14:1 16:1 20:1 24:1 30:1 44:1	41:1 49:1 59:1 72:1 89:1 108:1 131:1 158:1 196:1	178:1 215:1 267:1 323:1 401:1 474:1 588:1 862:1	711:1 1042:1 1294:1
Dauerdrehmoment, max.	Nm	1,0	1,0	3,0	3,0	5,0	8,0	6,0
Kurzzeitdrehmoment, max.	Nm	1,3	1,3	4,0	4,0	7,0	10	7,2
Spitzendrehmoment	Nm	2	2	6,5	6,5	10	13	10
Dauereingangsdrehzahl, max.	min ⁻¹	6 500	8 000	6 500	10 000	11 000	11 000	11 000
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.	min ⁻¹	7 500	9 500	7 500	12 500	14 000	14 000	14 000
Dauerleistung, max.	W	40	40	21	21	14	12	12
Kurzzeitleistung, max.	W	55	55	30	30	20	15	15
Wirkungsgrad, max.	%	93	93	89	89	80	65	65
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max.	gmm ²	410	274	434	195	196	83	75
Torsionssteifigkeit, typisch	Nm/°	12	12	16	16	16	16	16
Getriebeispiel, unbelastet, typisch	°	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Max. zulässige Wellenbelastung:								
– radial (10 mm vom Flansch)	N	140	140	180	180	220	300	300
– axial	N	120	120	150	150	180	250	250
Maximale Aufpresskraft	N	250	250	250	250	250	250	250
Wellenspiel:								
– radial (10 mm vom Flansch)		≤ 0,07	≤ 0,07	≤ 0,07	≤ 0,07	≤ 0,07	≤ 0,07	≤ 0,07
– axial	mm	= 0	= 0	= 0	= 0	= 0	= 0	= 0
Länge ohne Motor (L2)	mm	23,4	23,4	31,8	31,8	40,2	48,6	48,6
Masse ohne Motor und Flansch	g	180	180	240	240	310	360	360
Betriebstemperaturbereich	°C	-30 ... + 120						
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb	=							
Gehäusewerkstoff		Edelstahl						
Zahnradwerkstoff		Edelstahl						
Abtriebswellenlager		Kugellager, vorgespannt						

¹⁾ Die angegebenen Untersetzungsverhältnisse sind gerundet, exakte Werte sind auf Anfrage oder unter www.faulhaber.com erhältlich.


Hinweise:

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.

Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.



Maßzeichnung



Optionen

Beispiel zur Produktkennzeichnung: **32GPT 24:1 KS3KL2**

Option	Ausführung	Beschreibung
KS1	Abtriebswelle	Glatte Welle, rund, L3= 21 mm
KS2	Abtriebswelle	Glatte Welle, rund, lang L3= 31 mm
KS3	Abtriebswelle	Welle mit zwei abgesetzten Flächen, je 12 mm lang, auf gegenüberliegenden Seiten, L3 = 21 mm
KS4	Abtriebswelle	Welle mit Passfeder DIN 6885-A, Abmessungen 2x2x12 mm, L3 = 21 mm
KS6	Abtriebswelle	Welle mit einzelner abgesetzter Fläche, 12 mm lang, 2 mm Querboreung in 6 mm Abstand vom Wellenende, L3 = 21 mm
KS7	Abtriebswelle	Welle mit einzelner abgesetzter Fläche, 12 mm lang, und axialer Gewindebohrung M4, L3 = 21 mm
KS8	Abtriebswelle	Welle in Gabelform, 3 mm Öffnungsweite, L3 = 21 mm
KL1	Umgebungsbedingungen	Niedriger Temperaturbereich von -55°C ... $+100^\circ\text{C}$
KL2	Umgebungsbedingungen	Für Vakuum von 10^{-5} Pa @ 22°C
KL3	Umgebungsbedingungen	Temperaturbereich von -55°C ... $+150^\circ\text{C}$ und Vakuum bis zu 10^{-9} Pa @ 60°C
KC1	Motorleitungen Ausrichtung	Motorleitungen/-litzen oder -anschlüsse mit einer Ausrichtung von 15° gegen den Uhrzeigersinn gegenüber den Gewinden der Getriebefront
KC2	Motorleitungen Ausrichtung	Motorleitungen/-litzen oder -anschlüsse mit einer Ausrichtung von 30° gegen den Uhrzeigersinn gegenüber den Gewinden der Getriebefront

Hinweis: Je nach Option können angegebene Werte von Standardwerten abweichen.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Kombinatorik

Anzahl Getriebestufen	1	2	3	4
L2 [mm] = Getriebelänge	23,4	31,8	40,2	48,6
L1 [mm] = Länge mit Motor	68,3	76,7	85,1	93,5
2642X...CXR/CR	83,3	91,7	100,1	108,5
2657X...CXR/CR	94,3	102,7	111,1	119,5
2668X...CR	68,3	76,7	85,1	93,5
3242X...CR	83,3	91,7	100,1	108,5
3257X...CR	98,3	106,7	115,1	123,5
3272X...CR	78,1	86,5	94,9	103,3
2250X...BX4	70,5	78,9	87,3	95,7
3242X...BX4	96,5	104,9	113,3	121,7
2264X...BP4	90,3	98,7	107,1	115,5
3274X...BP4	104,4	112,8	121,2	129,6
3056X...B	82,3	90,7	99,1	107,5
3564X...B	90,3	98,7	107,1	115,5
3216X...BXT H	43,1	51,5	59,9	68,3
3216X...BXT R	42,3	50,7	59,1	67,5