

# Servomoteurs C.C. linéaires

pour commande sin/cos

3,6 N

## LM 1247 ... 12

Valeurs à 22°C		LM 1247 ... 12		
Force en régime continu	$F_{e\ max.}$	3,6		N
Force de pointe	$F_{p\ max.}$	10,5		N
Courant en régime continu	$I_{e\ max.}$	0,55		A
Courant de pointe	$I_{p\ max.}$	1,64		A
Constante FEM	$k_E$	5,25		V/m/s
Constante de force	$k_F$	6,43		N/A
Résistance de phase	$R$	13,17		$\Omega$
Inductance de phase	$L$	820		$\mu H$
Résistances thermiques	$R_{th1} / R_{th2}$	3,2 / 20		K/W
Constantes de temps thermiques	$\tau_{w1} / \tau_{w2}$	11 / 624		s
Température d'utilisation		-20 ... +125		°C
Pas magnétique	$\tau_m$	18		mm
Paliers		polymère		
Matériau du boîtier		acier amagnétique		
Sens du mouvement		réversible électroniquement		

	LM 1247-	020-12	040-12	060-12	080-12	100-12	120-12	
Déplacement	$S_{max.}$	20	40	60	80	100	120	mm
Répétabilité	$\sigma_r$	80	80	80	80	80	80	$\mu m$
Précision	$\sigma_a$	200	220	240	260	280	300	$\mu m$
Accélération	$a_{e\ max.}$	187,6	142,5	122,9	101,8	91,4	81	$m/s^2$
Vitesse	$v_{e\ max.}$	1,9	2,4	2,7	2,9	3	3,1	m/s
Longueur slider	$L1$	82	109	127	154	172	190	mm
Masse du slider	$m_m$	19	25	29	35	39	44	g
Masse total	$m_t$	58	64	68	74	78	83	g

**Note:** Ces moteurs sont conçus pour être utilisés avec une tension < 75 V DC. Les valeurs indiquées se réfèrent au seul moteur. Autres longueurs du slider sont disponibles sur demande.

### Courbes des caractéristiques du moteur

**Profil du positionnement:**  
trapézoïdal ( $t_1 = t_2 = t_3$ )

Déplacement: 20 mm  
Coefficient de friction: 0,2  
Angle d'inclinaison: 0°  
Temps d'arrêt: 0,1 s

**Charge**

Il permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.


**Force extérieur**

Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:


- 0,1 kg ———
- 0,2 kg - - - - -
- 0,5 kg .....

Charge (incl. slider) [kg]

Force extérieure [N]




### Dessin technique



### Options, informations pour câbles et connexions

Informations pour la commande exemple: **LM1247-020-12**

Options	Exécution	Description	Raccordement -12/-12C	
			No.	Fonction
-12C	 Connecteur	Matériau PVC, 10 conducteurs AWG 28, avec connecteur A05a - TCO, grille 2 mm	1	Phase C
			2	Phase B
			3	Phase A
			4	GND
			5	U <sub>DD</sub> (+5V)
			6	Sin +
			7	Sin -
			8	Cos +
			9	Cos -
			10	N.C.
			<b>Câble standard</b> Matériau PVC 10 conducteurs, AWG 28 grille 1 mm, fils étamés	

### Combinaison de produits

Electroniques de commande	Câbles / Accessoires		
	Veuillez trouver notre large gamme d'accessoires au chapitre « Accessoires ».		