

遊星ギアヘッド

1 Nm

組み合わせ
DCマイクロモータ
ブラシレスDCモータ

シリーズ 26A

	26A	26AK
ハウジング材質	プラスチック	プラスチック
ギアトレーン材質	プラスチック	プラスチック
推奨最大入力速度:		
- 連続運転	5 000 min ⁻¹	5 000 min ⁻¹
無負荷でのバックラッシュ	≤ 3°	≤ 3°
出力軸のベアリング	焼結ブロンズ・スリーブ	ボール・ベアリング
最大軸負荷:		
- 径方向 (取付け面から10 mm)	≤ 4 N	≤ 60 N
- 軸方向	≤ 4 N	≤ 15 N
最大軸圧入力	≤ 20 N	≤ 20 N
軸の遊び:		
- 径方向 (取付け面から10 mm)	≤ 0,08 mm	≤ 0,1 mm
- 軸方向	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
動作温度範囲	- 30 ... + 65 °C	- 30 ... + 85 °C

テクニカルデータ

ギア・ステージの数	2	2	3	3	4	4
連続運転トルク	mNm 300	300	750	800	900	1 000
断続運転トルク	mNm 500	600	1 100	1 200	1 400	1 500
モータを除いた重量 (約)	g 21	21	23	23	25	25
効率 (最大)	% 81	81	73	73	64	64
回転方向是否一致 (逆転可)	=	=	=	=	=	=
減速比 ¹⁾ (近似値)	13:1	16:1	40:1	50:1 64:1	124:1	158:1 201:1 256:1
L2 [mm] = モータを除いた長さ	32,7	32,7	38,5	38,5	44,3	44,3
L1 [mm] = モータを含めた長さ	2232U...SR	67,4	67,4	73,2	73,2	79,0
	2237S...CXR	69,7	69,7	75,5	75,5	81,3
	2342S...CR	74,7	74,7	80,5	80,5	86,3
	2642W...CR/CXR	74,7	74,7	80,5	80,5	86,3
	2657W...CR/CXR	89,7	89,7	95,5	95,5	101,3
	2668W...CR	100,7	100,7	106,5	106,5	112,3
	2232S...BX4	66,5	66,5	72,3	72,3	78,1
	2250S...BX4(S)	84,5	84,5	90,3	90,3	96,1
	3216W...BXTH	49,5	49,5	55,3	55,3	61,1
	3216W...BXTR	48,7	48,7	54,5	54,5	60,3

¹⁾ 減速比は近似値。正確な数値はお問い合わせ頂くか、www.faulhaber.comで入手する事が可能です。

注意: この減速機はメーカーでモータと組み合わせて供給されます。

