

モーションコントロールシステム

160 mNm

V3.0、4象限 PWM
EtherCATインターフェース

140 W

MCS 3274 ... BP4 ET

22°C環境、定格電圧	MCS 3274G	024BP4 ET	
回路への電源	U_P	12 ... 50	V DC
モータへの電源	U_{mot}	0 ... 50	V DC
モータへの定格電圧	U_N	24	V
無負荷回転数 (at U_N)	n_0	7 400	min ⁻¹
ピークトルク(maxについてS2モード。1s)	M_{max}	320	mNm
トルク定数	K_M	28,4	mNm/A
PWMスイッチング周波数	f_{PWM}	100	kHz
効率	η	95	%
合計スタンバイ電流 (@ $U_P=24V$)	I_{el}	0,06	A
スピード範囲 (最大36V)		1 ... 11 600	min ⁻¹
軸受	ボールベアリング、予荷重		
最大軸負荷:			
- 軸径	5		mm
- 3 000 min ⁻¹ での半径方向 (ベアリングから5 mm)	50		N
- 3 000min ⁻¹ で軸方向 (押し込み時)	5		N
- 静止時の軸方向 (押し込み時)	50		N
軸の遊び:			
- 半径方向	≤ 0,015		mm
- 軸方向	= 0		mm
動作温度範囲	-40 ... +85		°C
ハウジング材質	アルミニウム, ステンレス スチール		
保護クラス (オプションの V-リング)	IP54		
重量	540		g

連続運転時の定格値			
定格トルク	M_N	160	mNm
定格電流 (熱制限)	I_N	5,6	A
定格回転数	n_N	6 350	min ⁻¹

インターフェース / 機能範囲	... ET
Motion Manager 6.0 の構成	RS232
フィールドバス	EtherCAT
操作モード	IEC 61800-7-201またはIEC 61800-7-301に従ってPP、PV、PT、CSP、CSV、CSTおよび帰帰、アナログセットポイントまたは電圧制御によるポジション、速度、トルク制御
スピード範囲	モーター図を参照してください。
アプリケーションプログラム	最大8アプリケーションプログラム (BASIC)、うち1つはオートスタート機能
追加機能	タッチプローブ入力、第2インクリメンタルエンコーダの接続、保持ブレーキの制御
インジケータ	動作状態を表示するためのLEDデータの記録 (スコープ機能) やロギングとしてトレース

注:

ディスプレイは、22°Cの所定の周囲温度でのドライブの可能な動作点の範囲を示しています。

右のグラフはで出力軸上のトルクと推奨回転数の関係を表します。これは、プラスチック上だけでなく、金属フランジ (: IM Bの5アセンブリ法) 上のアセンブリを含みます。

公称電圧は直線的な傾きは公称電圧で達成可能な最大動作点を説明します。定格電圧直線的な傾きの上の領域では、いかなる点においてもより高い電圧を必要とします $U_{mot} > U_N$ 。



